



**Лабораторне обладнання  
Реалізація  
Ремонт  
Модернізація  
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**

**ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"**



**Разрывные машины УММ**

Испытательная машина УММ с механическим приводом нагружения предназначена для статических испытаний металлических и других образцов на растяжение, сжатие, изгиб и плотный загиб. Машина может применяться на заводах в технологических линиях для испытаний деталей и материалов, а также в лабораториях для учебных целей или научных исследований. Модификации: УММ-5, УММ-10, УММ-20, УММ-50, УММ-100, УММ-200. Испытательная машина двухколонная, вертикальная, с механическим перемещением подвижной траверсы нижнего захвата и маятниковым силоизмерителем.



**Комплект поставки базовый**

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Разрывная машина в сборе	1
2.	Комплект захватов с губками	1
	Базовая цена	

**Технические характеристики**

Наименование параметров	УММ-10	УММ-20	УММ-50	УММ-100
Наибольшая предельная нагрузка, тс	10	20	50	100
Наибольшая нагрузка при испытании на плотный загиб, тс	7	15	35	70
Ход поршня рабочего цилиндра, мм	250	250	300	300
Максимальное раб. давление, кг/см <sup>2</sup>	160	175	250	250
Наибольшая скорость движения актив. захвата без нагрузки, мм/мин	200	200	100	100
Наибольшее расстояние, мм - между опорами при испыт. на сжатие - между захватами при испыт. на растяжение (не включая рабочего хода поршня)	300 400	500	400 600	600 800
Диаметр опоры для испыт. на сжатие, мм	80	160	150	200
Расстояние между опорами при испытании на изгиб, мм	50-600	50-800	50-1000	50-1200
Ширина рабочего пространства для испытания на изгиб, мм	150	210	225	360
Расстояние от оси образца до колонн, мм	172,5	183	319	450
Стрела прогиба при испытании на изгиб и плотный загиб, мм	100	120	150	150
Число шкал (поясов) нагрузок	4			
Наибольшая погрешность показаний машины не ниже 4% от предельной нагрузки, %	±1			
Мощность электродвигателя нижнего захвата, кВт	0,27	0,27	0,6	1
Габаритные размеры, мм	1950 x 1020 x 2740	2320 x 1020 x 2950	2500 x 1020 x 3640	2600 x 1020 x 4515
Масса, кг	1142	1760	3010	5320

**Комплектуется по отдельному заказу**

№п/п	Наименование	Цена (грн.)
1.	Динамометр образцовый ДОСМ, ДОР	Дог.
2.	Приспособление на сжатие	Дог.
3.	Приспособление на изгиб и перегиб	Дог.
4.	Комплект губок	Дог.
5.	Специальные приспособления заказчика	Дог.

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,  
7-08-81, 7-08-83.  
Адреса: 27507,  
Кіровоградська обл.,  
м.Світловодськ,  
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua  
info@asma-pribor.ru  
http://www.asma-pribor.ru  
www.asma-pribor.com  
www.asma.com.ua**