




Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



ОПТИЧЕСКАЯ ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ОДГ-10, ОДГ-20, ОДГ-60

Оптическая делительная головка предназначена для деления различных деталей, закрепленных на ее шпинделе, на любые части по окружности. Имея шкалу высокой точности с отсчетным микроскопом, она может применяться не только для выполнения точных делительных работ, но и для контроля в лабораториях.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Цена деления шкалы лимба	1°
2. Линейная величина деления шкалы лимба	0,8 мм
3. Цена деления окулярной шкалы	10', 20', 60'
4. Гарантируемая точность оптической делительной головки при измерительных работах	20"
5. Предел поворота оси шпинделя в вертикальной плоскости	90°
6. Высота центров	130мм
7. Вес головки и задней бабки	76 кг
8. Посадочное отверстие шпинделя	конус Морзе №4
9. Увеличение отсчетного микроскопа	60 ^x
10. Габаритные размеры головки:	
высота	340мм
длина	400мм
ширина	390мм
11. Габаритные размеры задней бабки:	
высота	150 мм
длина	250 мм
ширина	140мм

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua